

FICHA TÉCNICA



SEVEN DESINCRUSTANTE ÁCIDO

REVISÃO - 001 • DATA DA REVISÃO: 19|01|2015

PROPRIEDADES:

Produto desenvolvido para ser usado na remoção de matérias inorgânicas, formadas nas superfícies internas das máquinas de lavagem industriais como: lavadoras de louças, roupas, garrafas, galões, ordenhas mecânicas, pasteurizadores e sistemas C.I.P. (Cleaning in Place) em geral e equipamentos de aço inox, trocadores de calor, etc.



literspool

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicação: Em máquinas de Lavagem: Calcular a capacidade do tanque da máquina e fazer uma solução de 2 a 5%. Aquecer até 65° C e deixar em funcionamento por 20 a 30 minutos. Realizar de 2 a 3 enxágues com água limpa.

Em pasteurizadores, sistema C.I.P. e ordenhas: usar uma solução de 1 a 3 %, aquecer até 65° C e deixar em funcionamento por 20 a 40 minutos. Realizar de 2 a 3 enxágues com água limpa.

DADOS TÉCNICOS:

APARÊNCIA:	Líquido Límpido.
COR:	Incolor a Amarelado.
ODOR:	Característico.
PH:	Ácido.
DENSIDADE:	1,10 – 1,20 g/cm ³ .

COMPOSIÇÃO:

Blend de Ácidos, Sequestrante e Veículo.
Princípio Ativo: Acido Nítrico.

APRESENTAÇÃO:

- Caixa contendo 04 embalagens de 5,0L;
- Bombona contendo 20L;
- Bombona contendo 50L.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº 25351.133456/2010-86.

PRECAUÇÕES:

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Usar EPIs como luvas, óculos de proteção e botas de borracha ao manipular o produto. Evitar contato com a pele e com os olhos; ocorrendo contato acidental, lave com água em abundância.

NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM PRODUTOS À BASE DE CLORO PRODUZ GASES TÓXICOS.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação impressa no rótulo.

As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em nossos e outros laboratórios, sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



Para maiores Informações Técnicas,
Consulte a Sevensel ou um Distribuidor Autorizado.

16. 3947.3003 • www.sevensel.com.br

